

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 261

Aufbaugerätestecker

Ampere	<b>16A</b>
Polzahl	<b>3p (2P+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>6h</b>
Spannung	<b>200 bis 250V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Kennfarbe	<b>blau RAL 5010 (Kragen)</b>
Anschlußtechnik	<b>Schraubklemmen als Buchsenklemmen</b>
Kontaktträger	<b>im Kragen eingespritzt, die Kontakte sind Messing blank</b>
Gehäusematerial	<b>PA6(GB+GF)30 RAL 7035</b>

