

# Zangen Set Classic Kraftkombi-, Wasserpumpenzange, Kraftseitenschneider 3-tlg. (26853)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 26853

Artikelnummer: Z99000201

EAN: 4010995268534

Zolltarifnummer: 82032000

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Erleichtert die Handhabung: Wiha QuickFix-Automatik Wasserpumpenzange mit einfacher und schneller Einstellung der Öffnungsweite insbesondere bei ständig wechselnden Anwendungssituationen.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Kraftoptimierter Zangensatz für die Grundausrüstung.

Das 3-tlg. Zangenset beinhaltet 3 Zangenprofis von Wiha, die es in sich haben: Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff und Öffnungsfeder ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Die Kraftkombinationszange zeichnet sich neben der DynamicJoint® Technologie durch eine OptiGrip Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" aus, welche optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten gewährleistet. Die ebenfalls im Set enthaltene automatische Wasserpumpenzange QuickFix mit Classic-Griff erlaubt optimales Greifen und Halten sowie ein schnelles Einstellen direkt am Werkstück im Installationsbereich.

Inhalt:

- 1x Kraftkombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26712)
- 1x Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)
- 1x Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10" (39091)

---

Zolltarifnummer

82032000

---

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

---

VDE Artikel	Nein
-------------	------

---

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
---------------------------------------	-----

---

Gewicht VPE in Gramm	1071
----------------------	------