

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 3,0 Nm (36237)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 36237

Artikelnummer: 29201300

EAN: 4010995362379

Zolltarifnummer: 82054000

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Schnelle Identifikation durch Aufdruck am Griffende.

Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht.

Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Der handgerechte

Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher durch einen Aufdruck am Griffende schnell zu

identifizieren und ist zudem kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%.

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Zolltarifnummer	82054000
-----------------	----------

Toleranz	10 %
----------	------

Drehmomentwert fix (Nm)	3,0 Nm
-------------------------	--------

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

Griffdurchmesser	34 mm
------------------	-------

Außensechskant 1 (mm)	4,0 mm
-----------------------	--------

Länge Griff	130 mm
-------------	--------

VDE Artikel	Nein
-------------	------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
---------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	104
----------------------	-----
