

Wasserpumpenzange QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10" (39091)



Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0

Bestellnummer: 39091

Artikelnummer: Z23125001

EAN: 4010995390914

Zolltarifnummer: 82032000

Erleichtert die Handhabung: Einfache automatische Einstellung des durchgesteckten, fein abgestuften Gelenkes.

Spart Zeit: Schnelle Einstellung der Öffnungsweite insbesondere bei ständig wechselnden Anwendungssituationen.

Anwendung: Zum schnellen und optimalen Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen wie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die passgenaue, mechanische Einstellung automatisch beim Greifen des Werkstücks erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfachen Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

DIN ISO 8976.

Zolltarifnummer	82032000
-----------------	----------

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

Rohrdurchmesser (Zoll)	1 1/2"
------------------------	--------

Schlüsselweite	40 mm
----------------	-------

Gesamtlänge (mm)	250 mm
------------------	--------

Gesamtlänge (Zoll)	10"
--------------------	-----

VDE Artikel	Nein
-------------	------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	340
----------------------	-----
