

## Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm<sup>2</sup> in Blister 200 mm, 8" (42062)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 42062

Artikelnummer: Z57000106SB

EAN: 4010995420628

Zolltarifnummer: 82033000

Steigert Ihre Effizienz: Automatische Abisolierzange für eine große Bandbreite an Kabeln von 0,03 - 16 mm<sup>2</sup>.

Schont Ihre Gesundheit: Beigelegter Dämpfer für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig und robust durch metallischen Schneideinsatz.

Spart Zeit: Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.

Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm<sup>2</sup>.

"Abisolieren leicht gemacht" verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm<sup>2</sup> möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm<sup>2</sup> den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arretierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

---

Zolltarifnummer	82033000
-----------------	----------

---

Abisolierbereich min. (mm <sup>2</sup> )	0,03 mm <sup>2</sup>
------------------------------------------	----------------------

---

Abisolierbereich max. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
------------------------------------------	--------------------

---

Abisolierbereich min. (AWG)	32
-----------------------------	----

---

Abisolierbereich max.  
(AWG) 5

Blisterverpackung  
Ausgabe Ja

---

Gesamtlänge (mm) 200 mm

---

Gesamtlänge (Zoll) 8"

---

VDE Artikel Nein

---

Herkunftsland (ISO 3166-1  
Alpha 3) DEU

---

Gewicht VPE in Gramm 205

---