

Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)



Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 42068

Artikelnummer: 4102008

EAN: 4010995420680

Zolltarifnummer: 90178010

Vereinfacht Ihre Arbeit: Integrierte Kabeleinziehhilfe für Kabel im Bereich von 3-7 mm.
Steigert Ihre Effizienz: Meterstab mit integrierten Abstandsmarkierungen für bis zu 3 Unterputzdosen.
Senkt Ihre Kosten: Meterstab schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Werkzeug bei 10.000 V AC getestet und geeignet für 1.000 V AC
Anwendung: Zum Abmessen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen sowie Einziehen von Kabeln bei der Elektroinstallation.
Für die Installation einer Unterputzdose und das Durchziehen von Kabeln braucht der Elektriker mehrere Werkzeuge mit unterschiedlichen Funktionen zur Hand, um seine Arbeit schnell und effizient verrichten zu können. Mit dem universell einsetzbaren Elektriker Gliedermaßstab Longlife® können gleich mehrere Arbeitsschritte abgedeckt werden. Der Meterstab überzeugt durch seine integrierte Haltefunktion für Kabel im Bereich von 3 bis 7 mm, welche die Kabelführung in schwer zugänglichen Installationsumgebungen erleichtert. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bietet die Dosenabstandsskala für bis zu 3 Unterputzdosen und Randabstandsmarkierung bei 150 mm. Aufgrund seiner orangenen Farbe ist der Meterstab auf der Baustelle schnell und einfach auffindbar, sodass kein Zeitverlust aufgrund der Suche nach verlorenen Werkzeugen entsteht oder verlorene Werkzeuge ersetzt werden müssen. Weiterhin ist er mithilfe der Wiha Taschenlampe mit UV-Licht auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu finden. Der biegefesten Meterstab überzeugt zudem durch höchste Langlebigkeit und absolute Präzision.
Für Anwendungen in der Elektrik

Zolltarifnummer	90178010
-----------------	----------

Farbe	orange
-------	--------

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

Breite Glieder	15 mm
----------------	-------

VDE Artikel	Ja
-------------	----

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHE
---------------------------------------	-----
