

# Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer (43022)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 43022

Artikelnummer: 5590NT20

EAN: 4010995430221

Zolltarifnummer: 82041100

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.  
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Normen: DIN EN IEC 60900

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mit dem Werkzeug Set inklusive Einmaul-Gabelschlüssel und Rollgabelschlüssel sind Elektriker und Elektrofachkräfte bestens für Arbeiten an elektrischen Anlagen ausgerüstet. Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel perfekt für die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen. Der ebenfalls beiliegende Rollgabelschlüssel ist variabel einstellbar und hat eine maximale Öffnungsweite von 30 mm. Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert. Die im Set enthaltenen Werkzeuge werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Für Anwendungen in der Elektrik

Inhalt:

- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm, 90 mm (43026)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 7,0 mm, 90 mm (43027)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 8,0 mm, 100 mm (43028)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 9,0 mm, 100 mm (43029)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm, 110 mm (43030)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 11,0 mm, 110 mm (43031)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 12,0 mm, 130 mm (43032)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 13,0 mm, 135 mm (43033)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 14,0 mm, 145 mm (43034)

- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 15,0 mm, 150 mm (43035)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 16,0 mm, 160 mm (43036)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 17,0 mm, 160 mm (43037)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 18,0 mm, 175 mm (43038)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19,0 mm, 175 mm (43039)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 22,0 mm, 195 mm (43040)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 24,0 mm, 225 mm (43041)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 27,0 mm, 250 mm (43042)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 30,0 mm, 290 mm (43043)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 32,0 mm, 310 mm (43044)
- 1x Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)
- 1x Koffer

---

Zolltarifnummer	82041100
-----------------	----------

---

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

---

VDE Artikel	Ja
-------------	----

---

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
---------------------------------------	-----

---

Gewicht VPE in Gramm	4230
----------------------	------