

Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 44617

Artikelnummer: Z57500106SB

EAN: 4010995446178

Zolltarifnummer: 82032000

Vereinfacht Ihre Arbeit: Guter Zugang zu schlecht zugänglichen Arbeitsbereichen durch sehr schlanke Griffform.

Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren.

Steigert Ihre Effizienz: Beschädigungsfreies Abisolieren durch automatische Anpassung an den Kabelquerschnitt.

Anwendung: Für präzises und sicheres Abisolieren von Kabel bis 6 mm².

Zum Ablängen von Cu- und Al-Leiter mit dem Durchmesser bis zu 2 mm.

Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abisoliert werden. Hier darf ein Abisolierwerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Die automatische Abisolierzange von Wiha ermöglicht das Abisolieren aller gängigen Leiter von 0,2 bis 6 mm². Dabei sorgt die leichte Zange für schnelles und präzises Abisolieren dank integriertem Abtastsystem, welches sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert. Darüber hinaus lassen sich Leitungen dank dem verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm nach Maß absetzen. Bei Bedarf kann der Längenanschlag auch komplett aus dem Werkzeug entnommen werden. Zusätzlich zum Abisolieren kann die Abisolierzange als Seitenschneider für das Ablängen von Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm eingesetzt werden. Die Klingen des Abisolierwerkzeugs werden aus hochwertigem, langlebigem Messerstahl hergestellt und können, wenn nötig, ausgewechselt werden. Eine platzsparende und sichere Verriegelung wird durch die Arretierungsmöglichkeit am Werkzeug gesichert.

Zolltarifnummer	82032000
-----------------	----------

Abisolierbereich min. (mm ²)	0,2 mm ²
---------------------------------------------	---------------------

Abisolierbereich max. (mm ²)	6 mm ²
---------------------------------------------	-------------------

Abisolierbereich min. (AWG)	24
--------------------------------	----

Abisolierbereich max. (AWG)	10
--------------------------------	----

Blisterverpackung Ausgabe	Ja
------------------------------	----

Gesamtlänge (mm)	190 mm
------------------	--------

Gesamtlänge (Zoll)	7 1/2"
--------------------	--------

VDE Artikel	Ja
-------------	----

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
---------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	143
----------------------	-----
