


Datenblatt:

Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU BLACK 1HE 8xT23 3m sw

Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxierten Aluminium, eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Dank unserer eigenen Montage, können wir auch Ihre persönliche Steckdosenleiste anfertigen.

Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00018>

Artikelnummer	50 00018
EAN	7611007152543
Einheits Nr.	986600413
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	5 x 44 x 4 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.81 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85366952



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Alu Modular
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 23
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	3680 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 23
Befestigungsmöglichkeit	modulare Befestigungswinkel
Hauptwerkstoff	Aluminium, Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Silber, Schwarz
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.810 Kg
Verpackungsart	offen