

Datenblatt:

Steckdosenleiste PROFESSIONAL 6xT13 GdV 3x1.5mm² 5m IP55 sw/bl

Die Steckdosenleisten PROFESSIONAL eignen sich dank der Schutzart IP55 optimal für den ständigen Ausseneinsatz (K2) und sind temperaturbeständig bis -25 Grad, mit T13, T23, T15, T25, sowie in 3fach oder 6fach Ausführung erhältlich. Zusätzlich sind alle Modelle mit einem praktischen Karabinerhaken versehen.

Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00065>

Artikelnummer	50 00065
EAN	7611007165192
Einheits Nr.	986240213
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	10 x 39 x 8 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	1.2 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85366952



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Professional
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2500 W
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	5 m
Kabelfarbe	Schwarz

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 13 IP55
Befestigungsmöglichkeit	Karabinerhaken
Hauptwerkstoff	PA6 / TPE
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	390 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	1.200 Kg
Verpackungsart	offen