

Datenblatt:

Steckdosenleiste PROFESSIONAL 3xT15 GdV 5x1.5mm² 3m IP55 sw/or

Die Steckdosenleisten PROFESSIONAL eignen sich dank der Schutzart IP55 optimal für den ständigen Ausseneinsatz (K2) und sind temperaturbeständig bis -25 Grad, mit T13, T23, T15, T25, sowie in 3fach oder 6fach Ausführung erhältlich. Zusätzlich sind alle Modelle mit einem praktischen Karabinerhaken versehen.



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00071>

Artikelnummer	50 00071
EAN	7611007165253
Einheits Nr.	986030143
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	10 x 23 x 8 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.65 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85366952



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Professional
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 15 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Orange
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	7500 W
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 15 IP55
Befestigungsmöglichkeit	Karabinerhaken
Hauptwerkstoff	PA6 / TPE
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Produkthöhe	230 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	0.650 Kg
Verpackungsart	offen