

Datenblatt:

Metall Kabelrolle PROFESSIONAL 3xT13 PUR 3x2.5mm² 30m IP55 si/sw

Die Kabelrolle Professional ist optimal für den ständigen Ausseneinsatz (K2, IP55) geeignet. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel (Polyurethan, halogenfrei, UV-beständig) erfüllt höchste Anforderungen. Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und eine sehr gute chemische Beständigkeit zeichnen unser Kabel aus.

Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00077>

Artikelnummer	50 00077
EAN	7611007168575
Einheits Nr.	985105645
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	33 x 46 x 27 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	8.7 Kg
Ursprungsland	Croatia
Zolltarif Nr.	85369080



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Metall verzinkt
Trommelfarbe	Silber
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2500 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 13 IP55
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	330 mm
Produkttiefe	270 mm
Gewicht netto	8.350 Kg
Verpackungsart	Kartonbox