

Datenblatt:

Kunststoff Kabelrolle 1xCEE16/3 + 1xT23 Bauflex 3x1.5mm² 25m IP44/IP55 sw

Qualität auf ganzer Linie wird Ihnen mit unseren Kabeltrommeln geboten. Sie überzeugen durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und sind mit diversen Steckdosenausführungen und Kabellängen erhältlich.



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00079>

Artikelnummer	50 00079
EAN	7611007168599
Einheits Nr.	-
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	32 x 41 x 29 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	5.925 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85369080



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	Typ 15 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Orange
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	4000 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 15 IP55
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produktgröße	410 mm
Produktbreite	320 mm
Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	5.925 Kg
Verpackungsart	Kartonbox