

Datenblatt:

Kunststoff Kabelrolle 1xCEE16/5 + 1xT25 Bauflex 5x1.5mm² 33m IP44/IP55 sw

Qualität auf ganzer Linie wird Ihnen mit unseren Kabeltrommeln geboten. Sie überzeugen durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und sind mit diversen Steckdosenausführungen und Kabellängen erhältlich.



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/50-00082>

Artikelnummer	50 00082
EAN	7611007168629
Einheits Nr.	985151388
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	32 x 41 x 29 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	5.925 Kg
Ursprungsland	Croatia
Zolltarif Nr.	85369080



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/5 (1x), Typ 25 (1x)
Steckdosenfarbe	Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	33 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44/IP55
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	410 mm
Produktbreite	320 mm
Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	5.925 Kg
Verpackungsart	Kartonbox