

Datenblatt:

## Adapter CEE16/5 (IP44) - T25 (IP55)

Unser beliebter Adapter für den direkten Übergang von der europäischen CEE-Norm auf CH-Steckdosen-Norm, Gehäuse ist aus Thermoplast, spritzwassersicher und hochschlagfest. Neu mit IP55 CH-Steckdosen erhältlich!



Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/53-00080>

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer      | 53 00080                  |
| EAN                | 7611007168773             |
| Einheits Nr.       | 683002389                 |
| Einheit            | STK                       |
| Verpackungseinheit | 1                         |
| Verpackungsmasse   | 15 x 6 x 6 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht      | 0.4 Kg                    |
| Ursprungsland      | Germany                   |
| Zolltarif Nr.      | 85366953                  |



### Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung                |
|---------------------------|----------------------------|
| Typ                       | CEE Adapter                |
| Marke                     | STEFFEN                    |
| Modell                    | Typ 25 IP55 - CEE16/5 IP44 |
| Anzahl Steckdosen         | 1                          |
| Steckdosentyp             | Typ 25 IP55                |
| Steckdosenfarbe           | Rot                        |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                       |
| Nennstrom                 | 16 A                       |
| Nennspannung              | 400 V                      |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                 |
| Nennleistung              | 11000 W                    |
| Steckertyp                | CEE16/5 IP44               |
| Produktfarbe              | Rot, Grau                  |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                 |
| Halogenfrei               | Nein                       |
| UV-beständig              | hohe Beständigkeit         |
| Verwendung                | Innen, Aussen              |
| K2 Baustellentauglich     | Ja                         |

| Merkmal                  | Bezeichnung    |
|--------------------------|----------------|
| Schutzart                | IP44 / IP55    |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C   |
| Sicherheitsfunktionen    | hochschlagfest |
| Produkthöhe              | 60 mm          |
| Produktbreite            | 150 mm         |
| Produkttiefe             | 60 mm          |
| Gewicht netto            | 0.400 Kg       |
| Verpackungsart           | offen          |