



Wippenschalter Serie 8014

16(4) A, 250 V~, T 85° C, **Ausschalter, 2-polig**

Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm, Kombinierte Flachsteckanschlüsse 6,3 mm, Schraubanschlüsse M 3, **mit Wasserschutzkappe.**

CE **beleuchtet, Kennzeichnung 0 I**

Gehäuse	Wippe	Artikel-Nr.	VPE
rot	rot	8014-110.01	50



Rocker Switch Type 8014

16(4) A, 250 V-AC, T 85° C, **on-off switch, 2-pole**

snap-in mounting cut-out 22 x 30 mm, faston 6.3 mm, screw terminals M3, **with transparent water-proof cap**

CE **illuminated, rocker printing 0 - I**

housing	rocker	item no.	PU
red	red	8014-110.01	50

Drucktastenschalter Serie 3656

16(2) A, 250 V~, T 125° C, **Ausschalter, 2-polig**

Beleuchtet, mit Gummidichtung, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einbaumaß Ø 25 mm, für Wandstärken von 0,7 bis 2,5 mm. **Staub- und Wasserschutz gemäß IP 65.**

CE **beleuchtet**

Gummidichtung	Taste	Artikel-Nr.
schwarz	rot	3656-295.22

nur auf Anfrage



only on request

Push-button Switch Type 3656

16(2) A, 250 V-AC, T 125° C, **on-off-switch, 2-pole**

illuminated, rubber seal, faston 6.3 x 0.8 mm, fitting dimensions Ø 25 mm, wall thickness 0.7 to 2.5 mm, **dust and water proof according to IP 65**

CE **illuminated**

rubber sealing	push button	item no.
black	red	3656-295.22

Druckknopfschalter Serie 8001

2(0,7) A, 250 V~, T 100° C, **Ausschalter, 1-polig**

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte, Glockenmutter aufgeschraubt.

CE

Knopf	Gewindelänge	Artikel-Nr.	VPE
weiß	8 mm	8001-001.01	100
schwarz	8 mm	8001-002.01	100



Push button Switch Type 8001

2(0,7) A, 250 V-AC, T 100° C, **on-off-switch, 1-pole**

central fitting M 10 x 1 mm, screw terminals, screwed on bell-shaped nut.

CE

button	thread length	item no.	PU
white	8 mm	8001-001.01	100
black	8 mm	8001-002.01	100

Druckknopfschalter Serie 3030

2(1) A, 250 V~, T 85° C, **Ausschalter, 1-polig**

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt

CE

Knopf	Gewindelänge	Artikel-Nr.	VPE
weiß	11,5 mm	3030-276.02	100
schwarz	11,5 mm	3030-277.02	100
Sechskantmutter		9276-001.01	100



Push button Switch Type 3030

2(1) A, 250 V-AC, T 85° C, **on-off-switch, 1-pole**

central fitting M 10 x 1 mm, screw terminals, screwed on knurled nut.

CE

button	thread length	item no.	PU
white	11,5 mm	3030-276.02	100
black	11,5 mm	3030-277.02	100
hexagon nut		9276-001.01	100