

1-fas anpassningstransformator

typ

PFM 600



Isolationstransformator för bästa personskydd i laboratoriemiljö, reparationsverkstad eller vid anslutning av skyddsjordad utrustning till ej skyddsjordat system.

- Anpassningstransformatorn säkerställer personskyddet i ojordad miljö.
- Anpassningstransformatorn eliminerar farlig spänning från bruksföremålet.
- Vid isolationsfel i utrustningen löser säkring ut.
- Anpassningstransformatorn dämpar transienter från elnätet.
- Anpassningstransformatorn är portabel.
- Till anpassningstransformatorn skall endast ett bruksföremål anslutas.

Vid anslutning av PC med kringutrustning är det tillåtet att strömförsörja samtliga anslutna apparater till en transformator.

Artikelnummer:	6753-0004	E-nummer:	52 049 10
Primärspänning:	230 V		
Sekundärspänning:	230 V med mittuttag		
Max. belastning:	600 VA (420 W)		
Frekvens:	50-60 Hz		
Säkring:	3,0 A		
Kapslingsklass:	IP30		
Isolationsklass:	4,2 kV		
Omgivningstemp.:	max. 25 °C		
Vikt:	9,6 kg		
Dimensioner:	280 x 162 x 140 mm (lxbxh).		
Utförande:	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Dubbelisolerad. (skall ej skyddsjordas) Primärt 2m nätsladd med europastickpropp. Sekundär 2-polig återställbar överströmsskydd. (åtkomlig utifrån) Sekundärt 1st 2-vägs jordat vägguttag. (jorddonet är anslutet till sekundärlindningens mittpunkt)		
Montage:	Fritt uppställd. (min. avstånd runt transformatorn 5 cm)		
Tillverkningsnorm:	Elsäkerhet EN 61558-1; EN 61558-2-2		

