

## Datenblatt: 8715.FMI.61



- Steckdose Typ 15
- 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- 10 A, 400 V AC, 3 L + N + PE
- Mit Steckklemmen
- Einbautiefe 40 mm
- FMI
- weiss
- IP20
- 88 x 88 mm

Feller Nummer: 8715.FMI.61

Einheits-Nummer: 641 300 000

EAN: 7611386836034

### Verfügbare Farben:

 weiss	 silver	 hellgrau
 dunkelgrau	 schwarz	 vanille
 crema	 sand	 coffee
 lemon	 olive	 berry
 Orange		