

## Datenblatt Art. 915.270

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Kaltgerätedose 70°

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	10A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Wiederanschließbar mit Schraubanschluss		rewireable With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>1x IEC60320 C13</b> 2-polig mit Schutzkontakt weiß 10A 250V~,IP20 mit Knickschutztülle		<b>1x IEC60320 C13</b> 2-pole with earthing contact white 10A 250V~,IP20 with strain relief sleeve	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b> Gehäuse: Polyamid 6, weiß		<b>Material</b> Housing: Polyamide 6, white	
<b>Lieferumfang</b> 1x Kaltgerätedose 70°  Im Polybeutel		<b>Scope of delivery</b> 1x IEC socket outlet 70°  Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Bauart geprüft</b>	DIN EN 60320-1	<b>Type approved</b>	DIN EN 60320-1
Sonstiges		Other	
<b>Anschluss</b> Für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> bis H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> ; ab 2,0m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm <sup>2</sup>		<b>Connection</b> For flexible supply lines H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> to H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> ; for lengths over 2,0m minimum 3G1,0mm <sup>2</sup>	

Zeichnung

Drawing

