

K120

Tastatur mit Kabel

logitech®



Die K120 for Business ist eine preisgünstige, robuste Tastatur. Genießen Sie ein komfortables, leises Tipperlebnis dank flacher, kaum hörbarer Tasten und einer Standardtastenanordnung mit F-Tasten und Nummernblock in Standardgröße. Diese spritzwassergeschützte Tastatur besitzt ein elegantes und robustes Design, einen Plug&Play-USB-Anschluss und gut lesbare Tasten.

PRODUKTVORTEILE

TASTATUR

- Standardtastenanordnung mit F-Tasten und Nummernblock in Standardgröße
- Tastenabstand 19 mm, Tastenhub 2,8 mm
- Besonders leise Tasten (weniger als 55 dB)
- Personalisierter Komfort: 0° Neigungswinkel im flachen und 8° im ausgeklappten Zustand
- UV-beschichtete, verschleißfeste Tasten mit langer Lebensdauer für bis zu 10 Millionen Tastenanschläge
- Spritzwassergeschützt bis zu 60 ml
- Helle LED-Leuchten zur Statusanzeige: Feststelltaste, Scrollen und Num-Taste
- 103 Tasten
- Drei Jahre Garantie
- Plug&Play-Konnektivität über USB: einfach anschließen und loslegen, ganz ohne Software
- Klassische Tastatur mit leicht lesbarer Tastenbeschriftung

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierungen*	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC• CB• RoHs	  
Kompatibilität	Windows (XP, 7, 8, 10 und höher) Linux Kernel 2.6+	
Spritzwasserschutz	JA	
Garantie	3 Jahre	
Gebrauchsdauer	10 Millionen Anschläge pro Taste	
Tastenbeschriftung (Haltbarkeit)	Tampondruck und UV-Beschichtung	
Verbindung	USB	
Profil	Standard	
Ausklappbare Füße	JA	
Neigungswinkel	0° im flachen und 8° im ausgeklappten Zustand	
Tastenanordnung	Standard/Normalgröße	
Handballenauflege	NEIN	
Batterie-/Akkulaufzeit	Mit Kabel	
Sondertasten	NEIN	
Beleuchtete Tasten	NEIN	
Beleuchtete Feststellanzeige	JA	
Beleuchtete Num-Taste	JA	
Integriertes Display	NEIN	
Nummernblock	JA	
Tastenzahl	103 (US-Layout)	
Kabellänge	1,5 m	
Produktgewicht	550 g	
Abmessungen (B x T x H)	155 x 23,6 x 450 mm	
Gesamtgewicht (mit Verpackung)	695 g	
Verpackungsgröße	474 x 163 x 29 mm	
Lagertemperatur	-40 bis 60°C	
Betriebstemperatur	0 bis 40° C	
Stromverbrauch	16 mA (typ.)	
Betriebslebensdauer	MTTF* über 150.000 Stunden <small>* Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (Mean Time To Failure) der Elektroteile</small>	
Tastaturlayout	US INT'L, FRA, DEU, ITA, ESP, RUS, UK, NLB, LTH, PAN-NORDIC, HUN, CZE, HRV-SLV, UKR, BGR, CH, SKY	
Verpackungseinheit	Einzelverpackung: 10 Palette: 56	
Farben	Schwarz	
Tastentechnologie	Plunger-Switches	
Dokumentation	Nicht im Lieferumfang enthalten	

K120

Tastatur mit Kabel

logitech®

Produktname	Teilenummer	EAN-Code	Tastaturlayout	Produktfarbe
K120	920-002479	5099206021334	US-/Internationales Englisch	Schwarz
K120	920-002515	5099206021341	Französisch	Schwarz
K120	920-002516	5099206021358	Deutsch	Schwarz
K120	920-002517	5099206021365	Italienisch	Schwarz
K120	920-002518	5099206021372	Spanisch	Schwarz
K120	920-002522	5099206021419	Russisch	Schwarz
K120	920-002524	5099206021433	Englisch (GB)	Schwarz
K120	920-002525	5099206021440	Belgisch	Schwarz
K120	920-002526	5099206021457	Litauisch	Schwarz
K120	920-002528	5099206022904	Nordische Länder	Schwarz
K120	920-002640	5099206021471	Ungarisch	Schwarz
K120	920-002641	5099206021488	Tschechisch	Schwarz
K120	920-002642	5099206021495	Kroatisch-Slowenisch	Schwarz
K120	920-002643	5099206021501	Ukrainisch	Schwarz
K120	920-002644	5099206021518	Bulgarisch	Schwarz
K120	920-002645	5099206021525	Schweizerisch	Schwarz
K120	920-002681	5099206021532	Slowakisch	Schwarz
K120	920-003626	5099206031753	Deutsch	Weiß

