

K750 SOLAR

Kabellose Tastatur

logitech®







Mit dem solarbetriebenen Logitech® Wireless Keyboard K750 können Sie sich Batteriewechsel sparen. Es lädt sich bei Licht auf. Damit gehören Batteriewechsel, unhandliche Netzteile und Ladekabel der Vergangenheit an. Von der PVC-freien Konstruktion bis hin zur vollständig recycelbaren Verpackung wird bei dieser Tastatur Umweltschutz großgeschrieben.

PRODUKTVORTEILE

TASTATUR

- Standardtastatur mit Nummernblock
- Tastenabstand 19 mm, Tastenhub 2,2 mm
- Besonders leise Tasten (weniger als 45 dB)
- Personalisierter Komfort: 0° Neigungswinkel im flachen und 7° im ausgeklappten Zustand
- Kunststoffgehäuse mit Metallverstärkung
- UV-beschichtete, verschleißfeste Tasten mit langer Lebensdauer für bis zu 5 Millionen Tastenanschläge
- Eine 128-Bit-AES-Tastaturverschlüsselung sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten
- 104 Tasten mit 12 integrierten Sondertasten für Mediensteuerung und Produktivitätsverbesserung
- Keine Batterien und Kabel erforderlich. Die solarbetriebene Tastatur lädt sich bei Licht auf, wobei eine volle Ladung für mindestens drei Monate ausreicht – selbst bei völliger Dunkelheit.
- Drei Jahre Garantie
- Logitech Unifying-USB-Empfänger – Pairing von bis zu 6 Produkten über einen winzigen Empfänger
- Logitech® Advanced-Technologie (2,4 GHz) bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung mit einer Reichweite bis zu 10 m. Schnelle Datenübertragung ohne Verzögerungen oder Aussetzer
- Automatisches Standby und Ein-/Ausschalter
- Elegantes, minimalistisches Design – nur 7,5 mm dünn. Diese optimierte Tastatur sorgt für Style an Ihrem Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierungen*	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC• CB• GS	   
Kompatibilität	Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 und höher)	
Spritzwasserschutz	NEIN	
Garantie	3 Jahre	
Gebrauchsdauer	5 Millionen Anschläge pro Taste	
Tastenbeschriftung (Haltbarkeit)	Tampondruck und UV-Beschichtung	
Verbindung	Unifying-USB	
Profil	Ultraschlank	
Ausklappbare Füße	JA	
Neigungswinkel	0° im flachen und 7° im ausgeklappten Zustand	
Tastenanordnung	Standard/Normalgröße	
Handballenaufgabe	NEIN	
Batterie-/Akkulaufzeit	Solar, bis zu 3 Monate in völliger Dunkelheit	
Sondertasten	12 integrierte Multimedia- und Sondertasten	
Beleuchtete Tasten	NEIN	
Beleuchtete Feststellanzeige	NEIN	
Beleuchtete Num-Taste	NEIN	
Integriertes Display	NEIN	
Nummernblock	JA	
Tastenzahl	104	
Kabellose Reichweite	10 m (2,4 GHz)	
Produktgewicht	694,5 g	
Abmessungen (B x T x H)	157 x 7,1 x 432,1 mm	
Gesamtgewicht (mit Verpackung)	1068,5 g	
Verpackungsgröße	485 x 200 x 35 mm	
Lagertemperatur	-40 bis 60°C	
Betriebstemperatur	0 bis 40° C	
Betriebslebensdauer	MTTF* über 150.000 Stunden * Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (Mean Time To Failure) der Elektroteile	
Tastaturlayout	FRA, DEU, CH, ITA, ESP, PAN-NORDIC, NLB, UK, TUR, RUS	
Verpackungseinheit	Einzelverpackung: 4 Palette: 99	
Farben	Schwarz	
Tastentechnologie	Scissor	
Dokumentation	Ausführliche Anleitung im Lieferumfang enthalten	

#1

WELTWEIT FÜHRENDER
TASTATURHERSTELLER

K750 SOLAR

Kabellose Tastatur

logitech®

Produktname	Teilenummer	EAN-Code	Tastaturlayout	Produktfarbe
K750 Solar	920-002915	5099206025561	Französisch	Schwarz
K750 Solar	920-002916	5099206025578	Deutsch	Schwarz
K750 Solar	920-002917	5099206025585	Schweizerisch	Schwarz
K750 Solar	920-002919	5099206025608	Italienisch	Schwarz
K750 Solar	920-002921	5099206025622	Spanisch	Schwarz
K750 Solar	920-002925	5099206025660	Nordische Länder	Schwarz
K750 Solar	920-002927	5099206025684	Belgisch	Schwarz
K750 Solar	920-002929	5099206025707	Englisch (GB)	Schwarz
K750 Solar	920-002931	5099206025721	Türkisch	Schwarz
K750 Solar	920-002938	5099206025790	Russisch	Schwarz

