

97 52 34 SB

KNIPEX PreciForce® Crimpzange



- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Für die täglichen Crimpanwendungen wünscht sich der Fachmann eine Crimpzange, die zuverlässig und präzise arbeitet. Darüber hinaus soll sie leicht, handlich, robust und kostengünstig sein: PreciForce®.

Artikel-Nr.	97 52 34 SB
EAN	4003773052609
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,1 - 2,5
Anzahl der Nester	4
AWG	27 - 13
Länge mm	220
Gewicht netto g	505

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

