



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Länge in 18 mm Modulen	12

### Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	4 Wege 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	100 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	415 V AC
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	White (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

### Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuer Beständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

## Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	108 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	1,6 cm
Länge VPE1	21,2 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	607 g
Höhe VPE2	6 cm
Breite VPE2	8,6 cm
Länge VPE2	24,8 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	80
Gewicht VPE3	10,19 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------