

# Smartvest Funk-Steckdose CH

Art.-Nr. FUHA35000D

Seite 1 von 2



Die Smartvest Funk-Steckdose ermöglicht die Schaltung einer Vielzahl Ihrer elektronischen Geräte - bequem und direkt über die kostenlose App oder automatisch nach individuellem Zeitplan. So realisieren Sie diverse Smart-Functions wie z.B. eine Anwesenheitssimulation oder Sie lassen die Kaffeemaschine schon mal vor dem Aufstehen vorheizen. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und ihr Alltag wird so, wie er schon immer sein sollte - sicher und smart.

## Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Schaltung angeschlossener Geräte
- Smarte Lichtsteuerung: Anlage scharf bzw. unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung einer Smartvest Komponente (z. B. Melder)
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Steuerbar mit der Smartvest App

## Technische Daten - Smartvest Funk-Steckdose CH

Abmessungen	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Anzeige	LED
Bruttogewicht	0,176 kg
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	Weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja

# Smartvest Funk-Steckdose CH



Art.-Nr. FUHA35000D

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Smartvest Funk-Steckdose CH

Leuchtfarbe	Blau / Orange
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,129 kg
Sabotageschutz	Nein
Schaltleistung	< 2300 W
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung AC	250 V
Steckertyp	Schukostecker am Gerät (Typ:J) / Schukodose am Gerät (Typ:J)
Stromaufnahme Standby	10 mA
Zertifizierungen	GS