



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Heißluftgebläse

GHG 20-63



ab 175.00 CHF*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Kraftvolle Leistung mit Temperaturregelung

Die wichtigsten Daten

Nenningangsleistung	2'000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630°C
Luftstrom	150 – 500 l/min

Bestellnummer 0 601 2A6 230

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	2'000 W
Gewicht	0.65 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	245 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	201 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	275 x 95 x 273 mm

Kenngößen, Gebrauch

Arbeitstemperatur	50 – 630°C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Stufenlose Temperaturregelung	+
Kaltstufe, 50°C	-
Regulierung, Luftstrom	3-stufig



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- 1 Kühlfunktion (50 °C), 2 zusätzliche Luftstromgeschwindigkeiten und digital fein einstellbare Temperatur für große Vielseitigkeit.
- Bemerkenswert starker 2000-W-Motor, um problemlos eine Temperatur von 650 °C erreichen zu können
- Zusätzliche Sicherheit dank Thermoschutz: Automatisches Abschalten des Heizelements bei Motorüberhitzung

