

Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach lichtgrau 3m H05VV-F 2x1,0 2-fach schaltbare Steckdosen *DK*



(115555078.tif)

(Spezielles Artikelbild für die Einzeldarstellung)

Stammdaten

Artikelnummer: 115555078
Hersteller: Brennenstuhl
Verantwortlicher Standort: Brennenstuhl Tübingen
EAN: 4007123056286

Artikeltyp:
Ausleitungskennzeichen: Ja
Gebrauchsstatus BRT: E
Gebrauchsstatus BRF:
Gebrauchsstatus Lectra:

Kontext:

Bezeichnung 1/2 aus IS4: Premium-Line 6fach lichtgrau *DK* 3m H05VV-F2x1,0 - 3x2fach schaltbar
Verkaufsprogramm: 1 Classic-Programm
Verkaufsunterprogramm: 5 Steckdosenleisten
Warengruppe: 511 Premium-Line Technik
Attribut-Kategorie: Attributkategorie Steckdosenleiste
Default-Katalogregion: Katalogregion Dänemark
Länder der Default-Katalogregion: Dänemark
Sprachen der Default-Katalogregion: Englisch
Gewählte Katalogregion: Katalogregion Dänemark
Gewählte Sprache: Deutsch

Produktbild des Masters zur gemeinsamen Darstellung der Artikel (Media1)

Spezialbilder des Artikels, zusätzlich zu den Bildern am Master (Media2)

[keine Angaben]

Bilder des Masters (Media2)



logo-made-in-germany-flagge.eps

Logos Brennenstuhl



icon-stecksystem-dk.eps

Piktogramme

Premium-Line Technik Steckdosenleiste

Vorteilspunkte

Vorteilspunkte des Masters:

- Prio 2** • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Prio 2** • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Prio 2** • Praktische Kabelaufnahme.
- Prio 2** • Mit Aufhänge-Vorrichtung.

Vorteilspunkte der Produktlinie:

Vorteilspunkte der Warengruppe:

Bulletpoint 1:

[keine Angaben]

Bulletpoint 2:

[keine Angaben]

Bulletpoint 3:

[keine Angaben]

Bulletpoint 4:

[keine Angaben]

Bulletpoint 5:

[keine Angaben]

Keywords:

[keine Angaben]

technische Attribute

Kabel

Kabelbezeichnung	H05VV-F 2X1,0
Kabelbestückung	H05VV-F
Kabelqualität	PVC / Kunststoff
Adernzahl	2 Stck
Aderquerschnitt - e	Ja mm ²
Schutzleiter	X
Kabellänge - ep	3 m
Kabelfarbe	schwarz
Kabeleinführung	Seite
Kabelaufnahme integriert	Ja
Kältebeständig	Nein

Steckdosenleiste0Allgemein

Art der Steckdosenleiste	Haushalt
Art der Leitung	Nicht zutreffend
Gehäuseform - e	rechteckig
Werkstoff des Gehäuses - ep	Kunststoff
Werkstoffart - ep	PS/ PP
Oberfläche - ep	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche - ep	matt
Farbe - ep	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Grundfarbe	grau
Batterie enthalten	Nein
Geeignet für 19 Zoll-Einbau - p	Nein
Mit Tragegriff	Nein
Haken drehbar	Nein

Magnet integriert	Nein
Vernetzbar	Nein
Versenkbar	Nein
Mit Erdspieß	Nein
Verpackung	Schrumpffolie
Mit Ein-/Ausschalter - ep	Ja
Hand-/ Fußschalter	Nein
externer Schalter - Kabelbezeichnung	Nicht zutreffend
externer Schalter - Kabelfarbe	Nicht zutreffend
Elektronischer Schalter	Nein
Schalter beleuchtet	Ja
Hauptschalter	Nein
Sicherungsschalter	Nein
Anzeige	Ohne
Anzeige der Messergebnisse	Ohne
Mit Display	Nein
Hintergrundbeleuchtung der Anzeige	Nein
Speicherfunktion	Nein
Fernbedienbar	Nein
Integrierter Web-Server	Nein
IP- Kommunikation	Nein
Mit Funksteuerung	Nein
Kompatibilität	Nicht zutreffend
Funkstandard	Ohne
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Mit Befestigungsgurt	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Kabelbinder, Befestigung mit Schraube
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein

Steckdosenleiste1Details

Schutzklasse	II
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Mit Entstörfilter - ep	Nein
Nennfrequenz	~
Max. elektr. Belastbarkeit	2300 W
Nenneingangsspannung	230 V
Eingangsspannungsart	Wechselspannung (AC)
Max. Strombelastbarkeit - e	10 A
Mit FI-Schalter - ep	Nein
Art Fehlerstrom	Nicht zutreffend
Absicherung	nicht vorhanden

Abmessung der Sicherung - e	Ohne
Ausführung - e	Nicht zutreffend
Auslösecharakteristik - e	Nicht zutreffend
Optische Defektanzeige - e	Nein
Mit Überspannungsschutz - ep	Nein
Schutzart (IP) - ep	IP20
Für Außenbereich geeignet	Nein
Anzahl der Steckdosen Typ K (DK)	6 Stck
Anzahl der Steckdosen schaltbar	6 Stck
Anzahl der Steckdosen gesamt	6 Stck
Kinderschutz	Ja
Mit Klappdeckel/ Deckel - ep	Nein
Mit Powerblock	Nein
Master-Slave-Funktion	Nein
Steckdosenanordnung - e	45°
Verdrehter Zentraleinsatz - e	Ja
Stecksystem Stecker	Typ K (DK)
Steckerart	Winkelstecker
Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
Mit USB Ausgang	Nein
USB Funktion	Nicht zutreffend
USB Typ-Ausgangsbuchse	Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse	Nicht zutreffend
Anschlussmöglichkeit externes Netzteil	Nein
Hammerzeichen	Nein
Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE)	Nein

MGV und Logistik

Verpackungseinheit (VPE)	2
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,66 kg
Produktlänge (ohne Verpackung)	51,00 cm
Produktbreite (ohne Verpackung)	8,00 cm
Produkthöhe (ohne Verpackung)	4,50 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,67 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung)	51,00 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung)	8,00 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung)	4,50 cm



brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Seestr. 1-3
72074 Tübingen
Germany

Telefon: +49 (0) 70 71 - 8 80 10
Telefax: +49 (0) 70 71 - 8 76 57
www.brennenstuhl.com
info@brennenstuhl.de
ILN-Nr. 40 07 123 00000 5
Ust.-IdNr.: DE 146890047

Kommanditgesellschaft, Sitz Tübingen
Registergericht Stuttgart, HRA 380573
Persönlich haftende Gesellschafter:
H. Brennenstuhl GmbH, Sitz Tübingen
Registergericht Stuttgart, HRB 380156
Dietmar Kailer; Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl,
Dipl.-Kfm. Sebastian Brennenstuhl