



<i>Artikelnummer/Name</i>	<b>146388</b>
<b>CarryMore 55</b>	
<i>EAN Nummer</i>	5733439146388
<i>Farbe</i>	schwarz
<i>Artikelbeschreibung</i>	
<p>Lager- und Transportsystem, zur Aufbewahrung von 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffer. Mit ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen. Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern. Hergestellt aus Polypropylen und Copolymer (PP und CO) Ohne CarryLite</p>	

<i>Artikeldimensionen</i>	
Nettotiefe (mm).....:	278,0
Nettbreite (mm).....:	386,0
Nettohöhe (mm).....:	195,0
Tiefe innen (mm).....:	0,0
Breite innen (mm).....:	0,0
Höhe innen (mm).....:	0,0
<i>Gewicht</i>	
Netto (kg).....:	1,800
Tara (kg).....:	0,430
Brutto (kg).....:	2,230
<i>Volumen</i>	
VE (Stck.).....:	1,00
Volumen (m3).....:	0,02400
<i>Kapazitätsauslastung</i>	
Traglast (kg).....:	25,00
Traglast (ltr).....:	0,00

**Vertrieb**

raaco Germany Handels GmbH  
 UST Nr.: DE 13 51 21 968  
 ILN: 4399901787629  
 Amtsgericht: HRB Nr. 18740  
 Admiralstrasse 21  
 D-28215 Bremen  
 Tel.: +49 (0)421 59595 0  
 Fax: +49 (0)421 59595 95

**Hauptbüro:**

raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00



<i>Artikelnummer/Name</i>	<b>146395</b>
<b>CarryMore 55x2</b>	
<i>EAN Nummer</i>	5733439146395
<i>Farbe</i>	schwarz

*Artikelbeschreibung*

Lager- und Transportsystem, bestückt mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern. Mit ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen. Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern. Hergestellt aus Polypropylen und Copolymer (PP und CO)  
Enthält 2 CarryLite

<i>Artikeldimensionen</i>	
Nettotiefe (mm).....:	278,0
Nettbreite (mm).....:	386,0
Nettohöhe (mm).....:	195,0
Tiefe innen (mm).....:	0,0
Breite innen (mm).....:	0,0
Höhe innen (mm).....:	0,0

<i>Gewicht</i>	
Netto (kg).....:	3,696
Tara (kg).....:	0,430
Brutto (kg).....:	4,126

<i>Volumen</i>	
VE (Stck.).....:	1,00
Volumen (m3).....:	0,02400

<i>Kapazitätsauslastung</i>	
Traglast (kg).....:	25,00
Traglast (ltr).....:	0,00

**Vertrieb**  
 raaco Germany Handels GmbH  
 UST Nr.: DE 13 51 21 968  
 ILN: 4399901787629  
 Amtsgericht: HRB Nr. 18740  
 Admiralstrasse 21  
 D-28215 Bremen  
 Tel.: +49 (0)421 59595 0  
 Fax: +49 (0)421 59595 95

**Hauptbüro:**  
 raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00



**Artikelnummer/Name**      **146401**

**CarryMore 80**

**EAN Nummer**                      5733439146401

**Farbe**                                      schwarz

Artikelbeschreibung

Lager- und Transportsystem, zur Aufbewahrung von 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffer. Mit ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen. Stoppränder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern. Ohne CarryLite

Artikeldimensionen

Nettotiefe (mm).....:	278,0
Nettbreite (mm) .....	386,0
Nettohöhe (mm).....:	241,0
Tiefe innen (mm) .....	0,0
Breite innen (mm).....:	0,0
Höhe innen (mm).....:	0,0

Gewicht

Netto (kg).....:	1,935
Tara (kg).....:	0,430
Brutto (kg).....:	2,365

Volumen

VE (Stck.) .....	1,00
Volumen (m3).....:	0,02980

Kapazitätsauslastung

Traglast (kg) .....	25,00
Traglast (ltr) .....	0,00

**Vertrieb**

raaco Germany Handels GmbH  
 UST Nr.: DE 13 51 21 968  
 ILN: 4399901787629  
 Amtsgericht: HRB Nr. 18740  
 Admiralstrasse 21  
 D-28215 Bremen  
 Tel.: +49 (0)421 59595 0  
 Fax: +49 (0)421 59595 95

**Hauptbüro:**

raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00



**Artikelnummer/Name**      **146418**

**CarryMore 80x2**

**EAN Nummer**                      5733439146418

**Farbe**                                      schwarz

Artikelbeschreibung

Lager- und Transportsystem mit 2 CarryLite 80 4x8-9. Mit Ergonomischer Griff und Arretierungsmechanismus zur Verbindung mehrerer Tragerahmen. Stoppränder die verhindern das Herausrutschen der CarryLite-Koffer. Enthält 2 CarryLite

Artikeldimensionen

Nettotiefe (mm).....:      278,0  
 Nettobreite (mm) .....:      386,0  
 Nettohöhe (mm).....:      241,0  
  
 Tiefe innen (mm) .....:      0,0  
 Breite innen (mm).....:      0,0  
 Höhe innen (mm).....:      0,0

Gewicht

Netto (kg).....:      3,909  
 Tara (kg).....:      0,430  
 Brutto (kg).....:      4,339

Volumen

VE (Stck.) .....:      1,00  
 Volumen (m3).....:      0,02980

Kapazitätsauslastung

Traglast (kg) .....:      25,00  
 Traglast (ltr) .....:      0,00

**Vertrieb**

raaco Germany Handels GmbH  
 UST Nr.: DE 13 51 21 968  
 ILN: 4399901787629  
 Amtsgericht: HRB Nr. 18740  
 Admiralstrasse 21  
 D-28215 Bremen  
 Tel.: +49 (0)421 59595 0  
 Fax: +49 (0)421 59595 95

**Hauptbüro:**

raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00



*Artikelnummer/Name*      **146425**

**TRT-0 CarryMore Trolley**

*EAN Nummer*                      5733439146425

*Farbe*                                      Aluminium

*Artikelbeschreibung*

Ein Trolley für den einfachen Transport mehrerer verbundener CarryMores. Großer, praktischer und ergonomischer Tragegriff. Große Räder – somit gut geeignet für Treppen. Die Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden. Verbindungskopplung zur Fixierung von CarryMore am Trolley. Ohne CarryMore

*Artikeldimensionen*

Nettotiefe (mm).....:      575,0  
 Nettobreite (mm) .....:      400,0  
 Nettohöhe (mm).....:      1.100,0  
  
 Tiefe innen (mm) .....:      0,0  
 Breite innen (mm) .....:      0,0  
 Höhe innen (mm).....:      0,0

*Gewicht*

Netto (kg).....:      11,600  
 Tara (kg).....:      1,700  
 Brutto (kg).....:      13,300

*Volumen*

VE (Stck.) .....:      1,00  
 Volumen (m3).....:      0,27000

*Kapazitätsauslastung*

Traglast (kg) .....:      80,00  
 Traglast (ltr) .....:      0,00

**Vertrieb**

raaco Germany Handels GmbH  
 UST Nr.: DE 13 51 21 968  
 ILN: 4399901787629  
 Amtsgericht: HRB Nr. 18740  
 Admiralstrasse 21  
 D-28215 Bremen  
 Tel.: +49 (0)421 59595 0  
 Fax: +49 (0)421 59595 95

**Hauptbüro:**

raaco A/S  
 CVR No.: DK 22 12 28 19  
 VAT No.: DK 91 42 64 55  
 Platanvej 19  
 DK-4800 Nykøbing F  
 Tel.: +45 54 88 84 00