



DF-1730SB3A / DF-1760SL3A Single-Netzgeräte

- Single-Netzgerät mit LCD-Anzeige
- Ausgang 30V/3A
- Kleine Restwelligkeit
- DF-1730SB3A 2 Digitale LCD Instrumente
- DF-1760SL3A 2 Digitale LED Instrumente für Strom und Spannung
- Begrenzbarer Strom
- Kompaktes Gehäuse

Technische Daten

Ausgangsspannung

DF-1730SB3A

0 bis 30 V DC stufenlos regelbar

DF-1760SL3A

0 bis 60 V DC stufenlos regelbar

Spannungskonstanz

Netz: 0,015% + 3 mV Last: 0,015% + 3 mV

Restwelligkeit

0,5 mV rms (bis 3 A)

Ausgangsstrom

0 bis 3 A einstellbare Begrenzung

Stromkonstanz

Netz: 0,015% + 3 mV Last: 0,015% + 3 mV

Restwelligkeit

3 mA rms

Analogmeter

Klasse 2,5

Digitalmeter

DF-1730SB3A

2 x 3 Digit LCD 13 mm, 0,5% + 2 Digit

DF-1760SL3A

2 x 3 Digit LED 13 mm, 0,5% + 2 Digit

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung 220/240VAC \pm 10%

Gewicht DF-1730SB3A 5,5 kg

DF-1760SL3A 9,0 kg

Abmessungen (HxBxT) 128 x 145 x 285 mm

Zubehör Manual, Netzkabel

Bestell Nr.

DF-1730SB3A

DF-1760SL3A

Artikel

Single-Netzgerät 0-30 V / 0-3 A

Single-Netzgerät 0-60 V / 0-3 A



Furtbachstrasse 4
8107 Buchs ZH
Tel. +41 (0) 44 857 12 00
Fax. +41 (0) 44 857 12 01

www.cl-electronics.com

sales@cl-electronics.com