



# Acer Veriton Z Serie

## ACER Veriton VZ4697G

Der Business All-In-One

- Hochstehende Webcam
- Schlicht & Elegant
- Steigert die Produktivität
- Mehr Sicherheit



- Prozessor: Intel® Core™ i7-12700
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 512 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Professional (64-bit)



Faster  
data transit



## Acer ACER Veriton VZ4697G

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Model	ACER Veriton VZ4697G
Temp P/N	DTACG_DQ.VWLEG.002
Acer P/N	DQ.VWLEG.002
EAN	4711121052767
Produktionsstandort	China
Formfaktor	AllinOne
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	27" Full-HD Display / Intel® Core™ i7-12700 / 16 GB DDR4 RAM / 512 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Windows 11 Professional (64-bit) / Schwarz

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i7-12700 Prozessor
Chipsatz	Intel® B660 Express Chipsatz
Cache	25 MB
Taktfrequenz	Bis zu 4,9 GHz Turbo-Boost
Anzahl Prozessorkerne / Threads	12 / 20

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	512 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD) 80mm
Optisches Laufwerk	-

### IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	-
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	1x
PS/2 Anschlüsse	-
Audio Anschlüsse vorne	1x
USB hinten	2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0
USB vorne	2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Ethernet (RJ45)	1x
Kartenleser	SD Kartenleser

### Verbindungen

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Ethernet Technologie	Gigabit Ethernet

### Software

Betriebssystem	Windows 11 Professional (64-bit)
Office Software	Microsoft Office 2019 Trial

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Netzteil	135 Watt Netzteil
----------	-------------------

### Lieferumfang

Tastatur	USB Tastatur
Maus	USB Maus
Garantiebooklet	Ja
Externes Netzteil	Ja
Enthaltenes Sonderzubehör	Netzteil

### Normen und Standards

Audio Standard	Integrierter high-definition sound
ENERGY STAR®	Ja
CE	Ja

### Sonstiges

Webcam	Integrated 5.0 MP webcam with 2 stereo microphones / Windows Hello Ready <a href="http://www.acer.com/ac/de/DE/content/support">www.acer.com/ac/de/DE/content/support</a>
Service Weblink	TPM v2.0 (Trusted Platform Module)
Integrierte Sicherheit (TPM)	Ja
Kensingtonlock Anschluss	Ja (via BIOS)
Intrusionsalarm	Hard drive password protection (via BIOS)
HDD Passwortschutz	Ja
WoL (Wake on LAN)	

### Abmessungen und Gewicht

Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe	Schwarz
Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	63
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	28
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	367.33 x 46.5 x 612.7 mm

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.