



# Acer Veriton N Serie

## Veriton N4680GT

Kleiner Formfaktor - viel Flexibilität

- Klein aber Leistungsstark
- Flexibel und Erweiterbar
- Zuverlässig und Sicher



- Prozessor: Intel® Core™ i5-11400T
- Arbeitsspeicher: 8 GB (2 x 4 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Linux (eShell)





## Acer Veriton N4680GT

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Model	Veriton N4680GT
Temp P/N	DTACG_DT.VUSEG.01M
Acer P/N	DT.VUSEG.01M
Produktionsstandort	China
Formfaktor	1 Liter PC
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	Intel® Core™ i5-11400T / 8 GB / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Linux (eShell) / Schwarz

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-11400T Prozessor
Chipsatz	Intel® B560 Express Chipsatz
Cache	12 MB
Taktfrequenz	1,3 GHz (Bis zu 3,7 GHz Turbo-Boost)
Anzahl Prozessorkerne / Threads	6 / 12

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM (2 x 4 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	256 GB M.2 PCIe SSD
Optisches Laufwerk	-

### IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	-
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	1x
PS/2 Anschlüsse	-
Audio Anschlüsse hinten	-
Audio Anschlüsse vorne	2x
USB hinten	2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0
USB vorne	1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Ethernet (RJ45)	2x
Parallele Schnittstelle	Optional
Kartenleser	-

### Verbindungen

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth® 5.0
Ethernet Technologie	Gigabit Ethernet

### Software

Betriebssystem	Linux (eShell)
Sonstige Software	Acer Office Manager, Acer Control Center, Acer ProShield

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Netzteil	65W AC Netzteil
----------	-----------------

### Lieferumfang

Tastatur	-
Maus	-
Garantiebooklet	Ja
Externes Netzteil	Ja
Enthaltenes Sonderzubehör	Standfuß, Netzteil, VESA Halterungs-Set

### Normen und Standards

DMI	Ja
Audio Standard	Integrierter high-definition sound
PXE	Ja
PC2001	Ja
ENERGY STAR®	Ja
CB	Ja
FCC	Ja
BSMI	Ja
RoHS	Ja
CE	Ja
TÜV GS	Ja



## Acer Veriton N4680GT

## SPEZIFIKATIONEN

### Sonstiges

Mainboard Formfaktor	Mini-ITX
SCCM Portal	<a href="http://www.acer.com/sccm/">www.acer.com/sccm/</a>
Service Weblink	<a href="http://www.acer.com/ac/de/DE/content/support">www.acer.com/ac/de/DE/content/support</a>
Integriertes Gehäuseschloss	Nein
Integrierte Sicherheit (TPM)	Ja (v2.0)
Kensingtonlock Anschluss	Ja
Intrusionsalarm	Ja (via BIOS)
HDD Passwortschutz	Ja (via BIOS)
RAID	Nein
WoL (Wake on LAN)	Ja
Quickstartguide	Ja
Garantie	1 Jahr: Vor-Ort Service

### Abmessungen und Gewicht

Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe	Schwarz
Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	98 (56 / 42)
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	42
Gewicht (kg)	1,6 kg
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	192 x 33,2 x 204
Kartonmaße / -gewicht (B x H x T)	495 x 295 x 160 (mm) / 3,5 Kg

### Technische Spezifikationen

S/PDIF	Nein
Serielle Schnittstelle	Optional

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.