



Acer Veriton N Serie

Veriton N4690GT

Kleiner Formfaktor - viel Flexibilität

- Klein aber Leistungsstark
- Flexibel und Erweiterbar
- Zuverlässig und Sicher



- Prozessor: Intel® Core i7-12700T
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 512 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Professional (64-bit)



Faster
data transit



Acer Veriton N4690GT

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Model	Veriton N4690GT
Temp P/N	DTACG_DT.VW7EG.008
Acer P/N	DT.VW7EG.008
EAN	4711121155741
Produktionsstandort	China
Formfaktor	1 Liter PC
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	Intel® Core i7-12700T / 16 GB DDR4 RAM / 512 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Windows 11 Professional (64-bit) / Schwarz

Verbindungen

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
------	--

Software

Betriebssystem	Windows 11 Professional (64-bit)
Office Software	Microsoft Office 2019 Trial
Sonstige Software	Acer Office Manager, Acer Control Center, Acer ProShield

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core i7-12700T Prozessor
Chipsatz	Intel® B660 Chipsatz
Cache	-
Taktfrequenz	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	-

Lieferumfang

Tastatur	USB Tastatur
Maus	USB Maus
Garantiebooklet	Ja
Externes Netzteil	Ja

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Normen und Standards

DMI	Ja
Audio Standard	Integrierter high-definition sound
PXE	Ja
PC2001	Ja
ENERGY STAR®	Ja
CB	Ja
FCC	Ja
BSMI	Ja
RoHS	Ja
CE	Ja

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	512 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
	80mm
Optisches Laufwerk	-

Sonstiges

SCCM Portal	www.acer.com/sccm/
Service Weblink	www.acer.com/ac/de/DE/content/support
Integriertes Gehäuseschloss	Nein
Integrierte Sicherheit (TPM)	Ja (v2.0)
Kensingtonlock Anschluss	Ja
Intrusionsalarm	Ja (via BIOS)
RAID	Nein
WoL (Wake on LAN)	Ja
Intel vPro	Ja
Quickstartguide	Ja
Garantie	3 Jahre Bring In

IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	-
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	1x
PS/2 Anschlüsse	-
Audio Anschlüsse hinten	-
Audio Anschlüsse vorne	1x
USB hinten	2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0
USB vorne	1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Ethernet (RJ45)	1x
Kartenleser	-



Abmessungen und Gewicht

Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe	Schwarz
Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	98 (56 / 42)
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	42
Gewicht (kg)	1.6 kg
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	186.3 x 186.3 x 56.3 mm

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.