

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À DÉCLENCHEMENT

AVEC CLIQUET FIXE
20 – 100 Nm

RÉGLAGE FACILE, RAPIDE ET PRÉCIS

NOUVEAU : Mécanisme permettant à l'utilisateur de définir la valeur de couple de serrage **deux fois plus rapidement** que la version précédente.

PRÉCISE ET ROBUSTE

Précision : $\pm 4\%$.
Endurance : 25 000 cycles > 2x ISO (10 000)

ŒILLET D'ACCROCHE UNIVERSEL

Compatible avec les solutions de sécurité pour le travail en hauteur de la gamme FACOM SLS.

CLIQUET FIXE

CARRE : 1/2"

ECHELLE LISIBLE ET DURABLE

Lecture directe, échelle graduée, nouvelle police ultra lisible noire, résistant et anti-poussière.

NOUVEAU : Double échelle : Ft.lb et N.m

MANCHE ANTI-ROULEMENT

NOUVEAU : Le design de la poignée évite que la clé ne roule réduisant ainsi les risques de chutes, dérèglages et dommages accidentels.



DESCRIPTION

- Précision : $\pm 4\%$.
- Mécanisme durable : Endurance 25 000 cycles.
- Cliquet 72 dents (reprise 5°)
- Clé mono-sens.
- Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.
- Réarmement automatique.
- Livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en tube plastique de protection avec cliquet.
- STANDARDS : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

SPÉCIFICATIONS

CAPACITE (N.m)	20 – 100
PRECISION	$\pm 4\%$
DOUBLE ECHELLE	N.m et Ft.lb
GRADUATION	1 N.m
CARRE (")	1/2
CLE	S.209-100D
CLIQUET	Fixe
LONGUEUR (mm)	416
Poids (Kg)	1

S.209-100PB

3662424106064