

Standard

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

Orange

weiss

Bauart:

X

Feller-NR: 87303.X.61

E-NR: 603 035 500

EAN: 7611386197234

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Anbauhöhe 45 mm - X - weiss - IP20 - 75 x 75 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschließbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 87303.X.61

