

971 termohygrometer Kuliltemetre

FLUKE®



Fluke 971

Fluke 971 termohygrometer

Foretag nemt og hurtigt præcise målinger af lufttemperatur og -fugtighed. Temperatur og fugtighed spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af et behageligt indeklima og en god indendørs luftkvalitet. Fluke 971 er uvurderlig for teknikere, der arbejder med vedligeholdelse af fabriksanlæg, supportteknikere, serviceteknikere på varme/ventilation/luftkonditioneringsanlæg og specialister, der vurderer indendørs luftkvalitet. Fluke 971, der er let, robust og nem at holde,

er det ideelle værktøj til overvågning af problemområder.

- Måler temperatur og fugtighed samtidig
- Måler dugpunkt og vådtemperatur
- Lagringskapacitet på 99 registreringer
- Min./maks./gennemsnit og dataholdefunktion
- Ergonomisk design med indbygget bælteklips og beskyttelseshylster
- Baggrundsbelyst dobbelt-display
- Beskyttelseshætte, der skrues af
- Indikator for lavt batteri

Specifikationer

Temperaturområde	-20 °C til 60 °C
Temperaturøjagtighed	
0 °C til 45 °C	± 0,5 °C
-20 °C til 0 °C og 45 °C til 60 °C	± 1,0 °C
Opløsning	0,1 °C
Responstid (temperatur)	500 ms
Temperatursensor	NTC
Relativt fugtighedsområde	5% til 95% relativ luftfugtighed
Relativ fugtighedsøjagtighed	
10% til 90% relativ luftfugtighed @ 23 °C	± 2,5% relativ luftfugtighed
< 10%, > 90% relativ luftfugtighed @ 23 °C	± 5,0% relativ luftfugtighed
Fugtighedssensor	Elektronisk kapacitans-polymerfilmsensor
Datalagring	99 punkter
Responstid (fugtighed)	For 90% af det samlede område - 60 sekunder med en vind på 1 m/s

Andre nyttige værktøjer



Fluke 561

Kombineret kontakt- og berøringsfrit termometer



Fluke 416D

Laserafstandsmåler

Medfølgende tilbehør

Fluke CO-220: C50 blød bæretaske og batteri

Bestillingsinformation

Fluke 971 Termohygrometer
EAN: 0095969287517
Fluke CO-220 Kuliltemetre
EAN: 0095969061803
CO-205 Aspiratorsæt
EAN: 0095969061810

Driftstemperaturer:

For temperaturmålinger: -20 til 60 °C

For fugtighedsmålinger: 0 til 60 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til 60 °C

Batterilevetid:

4 alkaliske AAA-batterier, 200 timer

Sikkerhed: Overholder EN61326-1

Vægt: 0,188 kg

Størrelse (HxBxD):

194 mm x 60 mm x 34 mm

Et års garanti

Kuliltemetre

CO-220 kuliltemeter

CO-220 kuliltemeter gør det nemt og hurtigt at foretage nøjagtige målinger af kulilteniveauer. Et stort baggrundsbelyst LCD-display viser kulilteniveauer fra 0 til 1000 PPM. Funktionen MAX Hold lagrer og viser det maksimale kulilteniveau. 1 års garanti.



Fluke CO-220

CO-205 aspiratorsæt

Giver mulighed for at registrere gasprøver op til 371 °C med CO-220 til kuliltemålinger. 1 års garanti.



Fluke CO-205