

971 Lämpö- ja kosteusmittari, CO-220 Häkämittari

FLUKE®



Fluke 971

Fluke 971 Lämpö- ja kosteusmittari

Voit mitata ilman kosteus- ja lämpöarvot nopeasti. Lämpötila ja kosteus ovat tärkeitä tekijöitä miellyttävän ja laadukkaan sisäilman ylläpitämisessä. Fluke 971 on korvaamaton apuväline teollisuuden ja laitosten huoltohenkilöstölle, LVI-urakoitsijoille ja sisäilmanlaadun ammattilaisille. Kevyt, kestävä ja käteen sopiva Fluke 971 on täydellinen mittalaite ongelma-alueiden valvontaan.

- Mittaa samanaikaisesti kosteuden ja lämpötilan
- Mittaa kastepisteen ja märkälämpötilan
- 99 mittauksen tallennuskapasiteetti
- Min/Max/Avg ja Data Hold
- Ergonominen rakenne, kiinteä vyöpidike ja suojakotelo
- Taustavalaistu kahden lukeman näyttö
- Kääntyvä suojakansi
- Alhaisen paristojännitteen osoitin

Tekniset tiedot

Lämpötilan mitta-alue	-20 °C...60 °C
Lämpötilan mittaustarkkuus	
0 °C...45 °C	± 0,5 °C
-20 °C...0 °C ja 45 °C...60 °C	± 1,0 °C
Erottelukyky	0,1 °C
Vasteaika (lämpötila)	500 ms
Lämpötila-anturin tyyppi	NTC
Suhteellisen kosteuden mitta-alue	5%...95%
Suhteellisen kosteuden mittaustarkkuus	
10%...90% 23 °C:ssa	± 2,5%
alle 10% tai yli 90% 23 °C:ssa	± 5,0%
Kosteusanturi	Kapasitanssin muutokseen perustuva elektroninen polymeerikalvoanturi
Muisti	99 mittausta
Vasteaika (kosteus)	90% kokonaisalueesta – 60 sekuntia, kun ilman nopeus on 1 m/s

Käyttölämpötila: -20 °C...60 °C

Kosteusmittaus: 0 °C...60 °C

Varastointilämpötila: -20 °C...55 °C

Paristojen käyttöaika: 4 AAA, alkali, 200 tuntia

Turvallisuus: EN61326-1-standardin mukainen

Paino: 0,188 kg

Koko (KxLxS): 194 mm x 60 mm x 34 mm

1 vuoden takuu

Muut hyödylliset mittalaitteet



Fluke 561

Yhdistelmälämpömittari



Fluke 416D

Laseretäisyyssmittari

Vakiovarusteet

Fluke CO-220: pehmeä C50-kantolaukku ja paristo

Tilaustiedot

Fluke 971 Lämpö- ja kosteusmittari
SSTL: 675 1550

Fluke CO-220 Häkämittari

Fluke CO-205 Näytteenottopumppu

Fluke CO-220 Häkämittari

CO-220-häkämittarilla mitataan hiilimonoksidipitoisuudet nopeasti ja tarkasti. Suuressa, taustavalaistussa nestekidenäytössä näet häkäpitoisuudet 0...1000 ppm. MAX Hold -toiminto tallentaa suurimman mitatun CO-pitoisuuden ja jättää sen näyttöön. 1 vuoden takuu.



Fluke CO-220

Fluke CO-205 Näytteenottopumppu

Pumpulla voi ottaa kaasunäytteitä (enintään 371 °C), joista häkäpitoisuudet mitataan CO-220-laitteella. 1 vuoden takuu.



Fluke CO-205