

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.030.1053.0

Verteiler GST18i3V 2P1T V WS

T-Verteiler GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, Kodierung
Farbe weiß



Artikelnr.	92.030.1053.0
EAN	4015573369382
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Polzahl	3
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	44 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	43 mm

Zubehör

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18i3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18i3VS B SW	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig für GST18i3-6
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	
05.588.5753.0	Verriegelungsschieber GST18 SW	Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, weiß
05.588.5753.1	Verriegelungsschieber GST18 SW	Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, schwarz
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für Buchsenteil, 3-polig, Farbe: weiß, Type: ST 18/3B VS WS
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlussstücke für Buchsenteil, 3-polig, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3B VS SW

Technische Zeichnungen

