

Skarvsladd 400 V, 16 A

SKARVSLADD 3-FAS 16A 10M RDOE 5G2.5



Artikelnr: 01.0130-10

Ean artikelnr: 7318270130109, 0010013010

Materialklass GG05

Teknisk data

- Varumärke: Gelia
- Kapslingsklass (IP): IP44
- Ledarens nominella area: 2.5 mm²
- Antal ledare: 5
- Längd: 10 m
- Skyddsledare: Ja
- Färg på yttre mantel: Svart
- Färg på yttre mantel: Svart

Artikelinformation

Komplett monterad med uttagsdon av högsta kvalitet enligt CEE-system. Kabel RDOE (H07RN-F). Godkänd för utomhusbruk. IP44..