

## 11110203002011 Dahlem 20SW

Ledino 20 W LED-Strahler, silber  
warmweißes Licht 3000 K  
TÜV/GS gepüft  
5 Jahre Funktionsgarantie\*

EAN: 4038104142674



20 Watt Epistar LED  
100-250 V AC 50/60 Hz  
20 Watt LED, 1720 Lumen  
20 kWh/1000, Energieklasse A+  
warmweiß 3000 K, CRI > 80 Ra  
40000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen  
nicht dimmbar  
20 W LED-Licht entspricht ca. 192 W Halogenlicht  
110° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor  
Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design  
1 m Zuleitung (3 x 1,0 mm<sup>2</sup>)  
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt  
165 x 180 x 110 mm, 1,13 kg

Energieklasse A+  
Diese Leuchte enthält eingebaute  
LED-Lampen (A++,A+,A).  
Die Lampen können in der  
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

\*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter:  
<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>

