

11150106001111 Benrath

Ledino Anti-Panik-Beleuchtung 10 W, silber
800 lm, kaltweißes Licht 6500 K

EAN: 4038104143619

10 Watt LED
100-240 V AC 50/60 Hz
80 lm/W, Powerfaktor $\geq 0,9$
800 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI > 80 Ra
10 W LED-Licht entspricht ca. 90 W Halogenlicht
zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 50 °C
120° Abstrahlwinkel
Aludruckgehäuse (Design geschützt)
Kontroll-LED, gekapselte Schalter am Gehäuse
IP54 - gegen Spritzwasser geschützt
B: 190 mm, H: 215 mm, T: 145 mm
eingebautes Netzteil
1 m Zuleitung mit Schuko-Stecker
4,4 Ah Li-Ionen Akku (als Ersatzteil einzeln erhältlich)
Ladezeit 5 Std. - min. 3 Std. Arbeitszeit
215 x 190 x 145 mm, 1,38 kg
Karton: 175 x 195 x 155 mm, 1,63 kg



Funktion:
Schukostecker eingesteckt,
Schalter "O" = Anti-Panikfunktion aus, Ladevorgang an
Schalter "I" = Anti-Panikfunktion ein, Ladevorgang an
Stromversorgung 230V funktioniert > LED-Strahler aus
Stromversorgung 230V unterbrochen > LED-Strahler geht an
(Verzögerung 0,5 Sek.)