

Bild

Native Auflösung

1280 x 800

Maximale Auflösung

1920 x 1200

Helligkeit (Standardmodus)

4500 lm

Natives Bildverhältnis

16:10

Kompatibles Seitenverhältnis

16:9

4:3

Kontrastverhältnis

20,000:1

Verhältnis Bildbreite/Projektionsabstand

1,54 bis 1,72 (1524 mm@2000 mm)

Digitaler Zoom

2x

Vertikale Trapezkorrektur

-40°/+40°

Maximale vertikale Frequenz

120 Hz

Maximale horizontale Frequenz

100 kHz

Minimale vertikale Synchronisation

24 Hz

Minimale horizontale Synchronisation

15 kHz

Unterstützte Farbe

1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Kleinste Blende

f/2.41

Größte Blende

f/2.53

Minimale Brennweite

21,85 mm

Maximale Brennweite

24 mm

Minimale diagonale Bildgröße

685,80 mm

Maximale diagonale Bildgröße

7,62 m (300 Zoll)

Minimaler Projektionsabstand

1 m

Maximaler Projektionsabstand

10 m

Optischer Zoom

1,1x

Lampe

Anzahl Lampen

1

Lampenleistung

220 W

Schnittstellen / Anschlüsse

USB

Ja

Composite-Video

Ja

Anzahl der VGA-Eingänge

1

VGA-Eingang

Ja

Anzahl Audio-Eingänge

1

Anzahl Audio-Ausgänge

1

Audio Line-In

Ja

Audio Line-Out

Ja

Technische Informationen

Projektionssystem

DLP

Projektionsmethode

Decke

Decke hinten

Rückseite

Vorderseite

Videokompatibilität

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Comuterkompatibilität

Google Chrome PC

Mac PC

Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

1

Lautsprecher-Ausgangsleistung

10 W

Tonsystem

Mono

Multimedia-Funktionen

Multimedia-Wiedergabe

Audio-Wiedergabe

Photo Slide Show

Video-Wiedergabe

Stromversorgung

Netzspannung

120 V Wechselstrom

230 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme (Betrieb)

265 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Installation

Deckenhalterung

Gewicht

2,70 kg

Formfaktor

Deckenmontage

Höhe

113,7 mm

Breite

313 mm

Tiefe

240 mm

Prozessor / Chipsatz

Prozessorhersteller

Rockchip

Prozessortyp

Cortex A53

Prozessormodell

RK3328

Prozessorkern

Quad-Core

Display / Auflösung

Hersteller Grafikcontroller

ARM

Speicher

Arbeitsspeicher

2 GB

Speichertechnologie

DDR4 SDRAM

Speichermedien

Größe Flash-Speicher

8 GB

Netzwerk/Kommunikation

Wireless LAN-Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth-Standard

Bluetooth 4.2

Verschiedenes

Optionales Zubehör

Tasche (MC.JPV11.005)

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (MC.JR711.008)

Deckenhalterung (MC.JLC11.003)

Garantie

Garantie

Standard Garantie