

XL2220s DLP-Projektor

 acer.com/at-de/projectors/meeting-room/pdp/MR.JW811.001

Modell: XL2220

Teil: MR.JW811.001

Eine dauerhaft hellere und langanhaltende Projektion mit dem Laserprojektor Acer Vero XL2220. Dieser Vero-Projektor verfügt über eine Helligkeit von 3.500 Lumen, eine XGA-Auflösung, Einsatzbereitschaft rund um die Uhr³ und mehr.

Übersicht Technische Daten Support

Bild

Native Auflösung

1024 x 768

Maximale Auflösung

1920 x 1200

Helligkeit (Standardmodus)

3500 lm

Natives Bildverhältnis

4:3

Kompatibles Seitenverhältnis

16:9

Verhältnis Bildbreite/Projektionsabstand

1,94 bis 2,16 (1295,40 mm@2000 mm)

Digitaler Zoom

2x

Vertikale Trapezkorrektur

-40°/+40°

Unterstützte Farbe

1,07 Milliarden Farben

Lampe

Lampentyp

Laserdiode

Betriebsstunden Lampe (Normalmodus)

20000 Stunde(n)

Betriebsstunden Lampe (Energiesparmodus)

30000 Stunde(n)

Schnittstellen / Anschlüsse

HDMI

Ja

HDMI-Standard

HDMI 1.4b

Technische Informationen

Projektionssystem

DLP

Projektionsmethode

- Decke hinten
- Vordere Decke
- Rückseite
- Vorderseite

Videokompatibilität

- NTSC
- SECAM
- PAL
- EDTV
- SDTV
- HDTV

Comuterkompatibilität

- Mac PC
- Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

1

Lautsprecher-Ausgangsleistung

15 W

Stromversorgung

Stromversorgung

100 V AC ~ 240 V AC

Leistungsaufnahme (Betrieb)

145 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Gewicht

2,90 kg