



Acer Chromebook Spin 513

(R841T-S1GY)



- Prozessor: Qualcomm® Snapdragon™ 7180c Lite
- Display: 13,3" FHD-IPS Multitouch-Display
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Qualcomm® Adreno™ 618 GPU
- Betriebssystem: Google Chrome OS Education





Acer R841T-S1GY

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Spin 513
Modellbezeichnung	R841T-S1GY
Artikelnummer	NX.AA5EG.005
EAN	4710886792604
Kurzbeschreibung	13,3" FHD-IPS Multitouch-Display / Qualcomm® Snapdragon™ 7180c Lite / 8 GB LPDDR4X RAM / 64 GB eMMC / Qualcomm® Adreno™ 618 GPU / Google Chrome OS Education / Aluminium / Anthrazit

Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS Education
----------------	----------------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Aluminium / Anthrazit
Serviceklappe	-
Abmessungen	310 x 209,35 x 15,55 mm (B x T x H)
Gewicht	TBD
Passiv gekühlt (lüfterlos)	Ja

Display

Displaygröße	13,3 Zoll (33,78 cm)
Display-Typ	13,3" FHD-IPS Multitouch-Display
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Qualcomm® Snapdragon™ 7180c Lite
Taktfrequenz	Bis zu 2,4 GHz
Cache	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	8
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austauschbar oder aufrüstbar)
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Qualcomm® Adreno™ 618 GPU
-------------	---------------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	802.11a/b/g/n/ac wireless LAN
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth 5.0
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x (Type-C Gen. 1), 1x (Type-A Gen. 1)
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	-
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	Ja (Acer USB-Type-C-Dock kompatibel)

Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (74-/75-/78-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-



Acer R841T-S1GY

SPEZIFIKATIONEN

Audio und Video

Audio	High Definition Audio Support
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

Akku und Netzteil

Akku	-
Akkulaufzeit	TBD
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.