




Chromebook Spin 514

(CP514-2H-53K9)



- Prozessor: Intel® Core™ i5-1130G7
- Display: 14" Multi-Touch FHD IPS
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 128 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® Iris® Xe Graphics
- Betriebssystem: Google Chrome OS





Bestellinformationen

Serie	Chromebook Spin 514
Modellbezeichnung	CP514-2H-53K9
Artikelnummer	NX.AHBEG.004
EAN	4710886904045
Kurzbeschreibung	14" Multi-Touch FHD IPS / Intel® Core™ i5-1130G7 / 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB PCIe SSD / Intel® Iris® Xe Graphics / Google Chrome OS / Silber

Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS
----------------	------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Silber
Serviceklappe	-
Abmessungen	321,5 x 209,7 x 16,9 mm (B x T x H)
Gewicht	1,37 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	14" (35,56 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full HD IPS Display mit LED-Backlight sRGB 100%
Display-Auflösung in Pixel	-
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-1130G7 Prozessor
Taktfrequenz	1,80 GHz (Bis zu 4,00 GHz Turbo-Boost)
Cache	8 MB Intel® Smart Cache
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 8
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	-
Massenspeicher	128 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® Iris® Xe Graphics
-------------	--------------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.1
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	1x (2.1)
VGA	-
Displayport	via USB-C
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x Type-A Gen. 1
USB 3.1	1x Type-C Gen. 1
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	-
Audio Anschluss	3,5 mm Port
Docking Anschluss	-

Eingabe

Tastatur	74-/75-/78-Acer FineTip Tastatur
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-



CP514-2H-53K9

SPEZIFIKATIONEN

Audio und Video

Lautsprecher	Stereo Lautsprecher
Mikrofon	Zwei eingebaute Mikrofone
Webcam	Full-HD MIPI Kamera

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (3 Zellen / 54 Wh) mit Fast Charging
Akkulaufzeit	bis zu 10 Stunden
Netzteil	65W PD Type C
Akku fest verbaut	Ja

Zertifikate

EnergyStar®	Ja
-------------	----

Besonderheiten

Besonderheiten	360° Convertible
----------------	------------------

Logistik

Menge pro Layer	TBD
Menge pro Europalette	TBD
Menge pro Tower	TBD
Menge pro Container	TBD
Kartonmaße / -gewicht	457 x 65 x 288 mm (B x T x H) / 2,27 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.