



# Acer Chromebook 514

(CB514-1W-P0Y5)



- Prozessor: Intel® Pentium® 7505U
- Display: 14" FHD mit IPS (matt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 128 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google Chrome OS





Acer CB514-1W-P0Y5

SPEZIFIKATIONEN



#### Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook 514
Modellbezeichnung	CB514-1W-P0Y5
Artikelnummer	NX.AU0EG.001
EAN	4710886685968
Kurzbeschreibung	14" FHD mit IPS (matt) / Intel® Pentium® 7505U / 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Google Chrome OS / Grau

#### Betriebssystem

Betriebssystem	Google Chrome OS
----------------	------------------

#### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Grau
Serviceklappe	-
Abmessungen	323 x 219,8 x 19,3 mm (B x T x H)
Gewicht	1,4 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

#### Display

Displaygröße	14 Zoll (35,56 cm)
Display-Typ	Acer ComfyView™ Full HD IPS Display mit LED-Backlight (matt)
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

#### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Pentium® 7505U Prozessor
Taktfrequenz	3,50 GHz
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	2 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

#### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Massenspeicher	128 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

#### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

#### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	- / ,
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.0
NFC	-

#### IO Anschlüsse

HDMI	Ja
VGA	-
Displayport	Ja (über USB Type-C Anschluss)
Thunderbolt	-
USB 3.2	1x
USB 3.1	2x (Type-C)
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-

#### Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (74-/75-/78-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad

**Sicherheit**

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-

**Audio und Video**

Audio	High Definition Audio Support
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	SHDR-Webcam

**Akku und Netzteil**

Akku	Li-Ion Akku (4 Zellen / 3220 mAh / 48 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 10 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

**Zertifikate**

EnergyStar®	Ja
-------------	----

**Garantie**

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

**Logistik**

Menge pro Layer	26
Menge pro Europalette	78
Menge pro Tower	156