




Acer Chromebook Spin 513

(CP513-2H-K52A)



- Prozessor: MediaTek Kompanio 1380
- Display: 13,5" VertiView IPS Display (glänzend)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 128 GB eMMC
- Grafikkarte: Arm Mali-G57 MC5
- Betriebssystem: Google ChromeOS



Aluminum / Mg-Al



Ultra-fast
wireless speed



Acer CP513-2H-K52A

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Spin 513
Modellbezeichnung	CP513-2H-K52A
Artikelnummer	NX.KBPEG.002
EAN	4711121229091
Kurzbeschreibung	13,5" VertiView IPS Display (glänzend) / MediaTek Kompanio 1380 / 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB eMMC / Arm Mali-G57 MC5 / Google ChromeOS / Titanium Gray

Betriebssystem

Betriebssystem	Google ChromeOS
----------------	-----------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Titanium Gray
Serviceklappe	-
Abmessungen	310 x 209,35 x 15,55 mm (B x T x H)
Gewicht	1,3 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	13,3 Zoll (33,78 cm)
Display-Typ	Acer VertiView IPS Display mit LED Backlight (glänzend)
Display-Auflösung in Pixel	2.256 x 1.504
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	MediaTek Kompanio 1380
Taktfrequenz	Bis zu 2,6 GHz
Cache	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 Performance-cores + 4 Efficiency-cores / 16 Threads
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 8 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 8 GB LPDDR4X RAM
Massenspeicher	128 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Arm Mali-G57 MC5
-------------	------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	802.11a/b/g/n+ax, 2,4 GHz & 5 GHz, MU-MIMO RX
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	Ja (via USB-C)
Thunderbolt	-
USB 3.2	1x (Type-A Gen 1)
USB 3.1	2x (Type-C Gen 1)
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon 3,5 mm Port)
Docking Anschluss	Ja (via USB-C)

Eingabe

Tastatur	74-/75-/78-Tasten Acer FineTip Tastatur
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	Ja
Touchpad	Ja

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-



Acer CP513-2H-K52A

SPEZIFIKATIONEN

Audio und Video

Audio	DTS® Audio
Lautsprecher	2 eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	2 eingebaute Mikrofone
Webcam	HD Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 36 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 10 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

Zertifikate

EnergyStar®	Ja
-------------	----

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendservice
----------	-----------------------------------

Logistik

Menge pro Layer	29
Menge pro Europalette	87
Menge pro Tower	174
Menge pro Container	1914
Kartonmaße / -gewicht	454,0 x 292,0 x 59,0 mm (B x T x H) / 2.21 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.