



NDA bis 31.01.2023!

# Acer Chromebook 511

(C736-TCO-P9Y6)



- Prozessor: Intel® N200
- Display: 11,6" HD (matt)
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR5 RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google ChromeOS





Acer C736-TCO-P9Y6

SPEZIFIKATIONEN



#### Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook 511
Modellbezeichnung	C736-TCO-P9Y6
Artikelnummer	NX.KD8EG.004
EAN	4711121437359
Kurzbeschreibung	11,6" HD (matt) / Intel® N200 / 4 GB LPDDR5 RAM / 64 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google ChromeOS / Schwarz

#### Betriebssystem

Betriebssystem	Google ChromeOS
----------------	-----------------

#### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	296 x 211,3 x 21 mm (B x T x H)
Gewicht	1,35 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

#### Display

Displaygröße	11,6 Zoll (29,46 cm)
Display-Typ	Acer ComfyView™ HD Display mit LED-Backlight (matt)
Display-Auflösung in Pixel	1.366 x 768
Seitenverhältnis	16:9

#### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Prozessor N200
Taktfrequenz	1,0 GHz (Bis zu 3,70 GHz mit der Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0)
Cache	6 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

#### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR5 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 4 GB LPDDR5 RAM
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR5 RAM
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

#### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

#### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Wi-Fi 6E + BT 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
NFC	-

#### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	4x (2x USB Type-A Gen 1 ; 2x USB Type-C Gen. 1)
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	-
Docking Anschluss	-

#### Eingabe

Tastatur	ChromeOS FineTip Tastatur (74-/75-/78 Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	OceanGlass™ Touchpad

#### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-



## Acer C736-TCO-P9Y6

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	Google Assistant™ Lab Certification (ART)
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Zwei eingebaute Mikrofone
Webcam	HD Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (3 Zellen / 50 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 10 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	-

### Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	40
Menge pro Europalette	120
Menge pro Tower	240
Menge pro Container	2640
Kartonmaße / -gewicht	390,0 x 238,0 x 77,0 mm (B x T x H) / 2.07 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.