



# Acer Chromebook Vero

(CV872-C5P4)



- Prozessor: Intel® Celeron® 7305
- Display: 12" FHD mit IPS (matt)
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4X RAM
- Massenspeicher: 32 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google ChromeOS





## Acer CV872-C5P4

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Vero
Modellbezeichnung	CV872-C5P4
Artikelnummer	NX.KE0EG.002
EAN	4711121291883
Kurzbeschreibung	12" FHD mit IPS (matt) / Intel® Celeron® 7305 / 4 GB LPDDR4X RAM / 32 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google ChromeOS / Schwarz

### Betriebssystem

Betriebssystem	Google ChromeOS
----------------	-----------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	296 x 225,5 x 21,45 mm (B x T x H)
Gewicht	1,4 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

### Display

Displaygröße	12 Zoll (30,48cm)
Display-Typ	Acer ComfyView™ HD+ Display mit LED-Backlight (matt)
Display-Auflösung in Pixel	1.366 x 912
Seitenverhältnis	3:2

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Celeron® 7305 Prozessor
Taktfrequenz	Bis zu 1,10 GHz
Cache	8 MB Intel® Smart Cache
Anzahl Prozessorkerne / Threads	5 / 5
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4X RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 4 GB LPDDR4X RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4X RAM (Onboard)
Massenspeicher	32 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Wi-Fi 6E + BT 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	2x (Type-C Gen. 2)
USB 3.1	-
USB 3.0	1x (Type-A)
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	SD-Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon 3,5 mm Port)
Docking Anschluss	-

### Eingabe

Tastatur	TBD
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (OceanGlass™ touchpad)

### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-



## Acer CV872-C5P4

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	TBD
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (3 Zellen / 48,85 Wh)
Akkulaufzeit	-
Netzteil	65 Watt USB-C Netzteil mit 50% PCR
Akku fest verbaut	-

### Besonderheiten

Besonderheiten	Besonders umweltbewusst
----------------	-------------------------

### Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendservice
----------	-----------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	28
Menge pro Europalette	84
Menge pro Tower	168
Menge pro Container	1848
Kartonmaße / -gewicht	412,0 x 283,0 x 65,0 mm (B x T x H) / 2 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.