



# Acer Chromebook Spin 512

(R856TN-TCO-C0KC)



- Prozessor: Intel® N100
- Display: Acer CineCrystal™ HD+ IPS Touch Display
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR5 RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google ChromeOS





## Acer R856TN-TCO-C0KC

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Spin 512
Modellbezeichnung	R856TN-TCO-C0KC
Artikelnummer	NX.KE5EG.001
EAN	4711121405396
Kurzbeschreibung	Acer CineCrystal™ HD+ IPS Touch Display / Intel® N100 / 4 GB LPDDR5 RAM / 64 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google ChromeOS / Schwarz

### Betriebssystem

Betriebssystem	Google ChromeOS
----------------	-----------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	296 x 229,5 x 21,1 mm (B x T x H)
Gewicht	1,5 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

### Display

Displaygröße	12 Zoll (30,48 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ HD+ IPS Touch Display
Display-Auflösung in Pixel	1.366 x 912
Seitenverhältnis	3:2

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® N100 Prozessor
Taktfrequenz	0,8 GHz (Bis zu 3,4 GHz mit der Intel® Turbo-Boost-Technik)
Cache	6 MB Smart Cache
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR5 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 4 GB LPDDR5 RAM
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR5 RAM (Onboard)
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Wi-Fi 6E + BT 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	4x (2x Type-A Gen 1, 2x Type-C Gen 1)
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon 3,5 mm Port)
Docking Anschluss	-

### Eingabe

Tastatur	-
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	TBD

### Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-



## Acer R856TN-TCO-C0KC

## SPEZIFIKATIONEN

### Audio und Video

Audio	TBD
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam und 8MP Webcam

### Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (3 Zellen / 50 Wh)
Akkulaufzeit	-
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	-

### Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

### Logistik

Menge pro Layer	TBD
Menge pro Europalette	TBD
Menge pro Tower	TBD
Menge pro Container	TBD
Kartonmaße / -gewicht	TBD

### Zubehör und Service

Enthaltenes Sonderzubehör	Acer Active Pen
---------------------------	-----------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.