



Acer Chromebook Spin 511

(R756TN-TCO-P7TR)



- Prozessor: Intel® N200
- Display: Acer CineCrystal™ HD IPS Touch Display
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR5 RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Google ChromeOS





Acer R756TN-TCO-P7TR

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Chromebook Spin 511
Modellbezeichnung	R756TN-TCO-P7TR
Artikelnummer	NX.KECEG.002
EAN	4711121437427
Kurzbeschreibung	Acer CineCrystal™ HD IPS Touch Display / Intel® N200 / 4 GB LPDDR5 RAM / 64 GB eMMC / Intel® UHD Graphics / Google ChromeOS / Schwarz

Betriebssystem

Betriebssystem	Google ChromeOS
----------------	-----------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	296 x 229,5 x 21,1 mm (B x T x H)
Gewicht	1,35 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	11,6 Zoll (29,46 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ HD IPS Touch Display und Active Stylus kompatibel (Corning® Gorilla® Glass)
Display-Auflösung in Pixel	1.366 x 768
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Prozessor N200
Taktfrequenz	1,0 GHz (Bis zu 3,70 GHz mit der Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0)
Cache	6 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR5 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1 x 4 GB LPDDR5 RAM
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR5 RAM (Onboard)
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Wi-Fi 6E + BT 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	-
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	Über USB Type-C
Thunderbolt	-
USB 3.2	4x Gen 1 (2x Type-A, 2x Type-C)
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon 3,5 mm Port)
Docking Anschluss	-

Eingabe

Tastatur	ChromeOS FineTip EDU anchored frame Service 2.0 Tastatur (74-/75-/78-Tasten) Deutsch (QWERTZ)
Tastaturlayout	-
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	OceanGlass™ Touchpad



Acer R756TN-TCO-P7TR

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
TPM	TPM Modul
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-

Audio und Video

Audio	Google Assistant™ Lab-Zertifizierung (ART)
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam und 8MP Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (3 Zellen / 50 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 12 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Adapter)
Akku fest verbaut	-

Besonderheiten

Besonderheiten	TCO Zertifizierung
----------------	--------------------

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendservice
----------	-----------------------------------

Logistik

Menge pro Layer	40
Menge pro Europalette	120
Menge pro Tower	240
Menge pro Container	2640
Kartonmaße / -gewicht	390,0 x 238,0 x 77,0 mm (B x T x H) / 2.15 Kg

Zubehör und Service

Enthaltenes Sonderzubehör	Acer Active Pen
---------------------------	-----------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.