



# OTTERBOX PREMIUM-KABEL/Lightning auf USB-A

## ROBUST UND STARK/

Mit den OtterBox Premium-Kabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Kabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Bedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke\* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.



## MERKMALE/

- Robust, widerstandsfähig und langlebig
- Verstärkte Zugentlastung an bekannten Schwachstellen für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
- Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
- 10.000-fach getestet auf Biegsamkeit/Flexibilität für den anspruchsvollen Einsatz
- Premium-Konstruktion mit eloxierter Aluminiumoberfläche
- Inklusive Premium-Kabelorganizer für sauberes Aufrollen
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
- Problemloser Kundenservice



\* Weitere Farbausführungen auf Bestellung verfügbar. Informationen zu Lieferzeiten und Mindestbestellmengen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.

## TECHNISCHE DATEN/

|                           |                     |  |   |
|---------------------------|---------------------|--|---|
| <b>PRODUKTNAME</b>        | Premium-Kabel       | <b>DATENRATE</b>                       | 480 Mbit/s                                      |
| <b>VERBINDUNGSTYP</b>     | Lightning auf USB-A | <b>HERKUNFTSLAND</b>                   | Vietnam   |
| <b>KABELSPEZIFIKATION</b> | MFi                 | <b>SPRACHEN</b>                        | EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT                  |
| <b>AKTUELLE KAPAZITÄT</b> | 3 A                 | <b>ABMESSUNGEN EINZELHANDELSKARTON</b> | 3,94 x 3,94 x 1,18 Zoll<br>10 cm x 10 cm x 3 cm |

| SKU      | LÄNGE      | GEWICHT           | FARBE*  | EINZELHANDELS-UPC | MENGE UMVERPACKUNG | ABMESSUNGEN UMVERPACKUNG | GEWICHT UMKARTON    | GEWICHT EINZELHANDELSVERPACKUNG |
|----------|------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 78-52640 | 1 m/3,3 ft | 0,06 lb<br>28,5 g | Weiß    | 840104218082      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 9,92 lb<br>4.500 g  | 0,1 lb<br>46 g                  |
| 78-52641 | 2 m/6,6 ft | 0,13 lb<br>58,5 g | Weiß    | 840104218099      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 14,82 lb<br>6.720 g | 0,16 lb<br>74 g                 |
| 78-52643 | 1 m/3,3 ft | 0,06 lb<br>28,5 g | Schwarz | 840104218112      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 9,92 lb<br>4.500 g  | 0,1 lb<br>46 g                  |
| 78-52644 | 2 m/6,6 ft | 0,13 lb<br>58,5 g | Schwarz | 840104218129      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 14,82 lb<br>6.720 g | 0,16 lb<br>74 g                 |
| 78-52529 | 1 m/3,3 ft | 0,06 lb<br>28,5 g | Silber  | 840104211779      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 9,92 lb<br>4.500 g  | 0,1 lb<br>46 g                  |
| 78-52528 | 1 m/3,3 ft | 0,06 lb<br>28,5 g | Rosa    | 840104211762      | 80                 | 44 cm x 35 cm x 24 cm    | 9,92 lb<br>4.500 g  | 0,1 lb<br>46 g                  |